

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 12/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261312 12/11
GTIN	4045197655943
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost stopky	12 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Funkční šířka L ₄	16 mm
Velikost destiček	11 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
ISO kód držáku	SVJCR/L 1212F11
Délka hlavy L ₁	21,5 mm
Celková délka L	80 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22

269028 22

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepě Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500