

Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 20/16mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261313 20/16
GTIN	4045197653888
Třída artiklu	21T

Technický popis

Šroub pro podložku	269013 2
ISO kód držáku	SVJCR/L 2020K16
Velikost stopky	20 mm
Funkční šířka L ₄	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1604..
Velikost destiček	16 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Délka hlavy L ₁	29,5 mm
Podložka	269005 8
Celková délka L	125 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2	269028 2
Podložka Typ 8	269005 8
Šroub pro podložku Typ 2	269013 2
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22	269028 22
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500