

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 16/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261308 16/11
GTIN	4045197655899
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost stopky	16 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
ISO kód držáku	SVHCR/L 1616H11
Funkční šířka L ₄	20 mm
Velikost destiček	11 mm
Délka hlavy L ₁	13 mm
Celková délka L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22	269028 22
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500