

**Garant****Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 16/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261312 16/11
GTIN	4045197653819
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Funkční šířka L <sub>4</sub>	20 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	21,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
ISO kód držáku	SVJCR/L 1616H11
Velikost stopky	16 mm
Velikost destiček	11 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Celková délka L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22

269028 22

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500