

Garant**Destička s plným profilem 60° vnější pravá CB, HB7010, Stoupání: 1,5mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	270706 1,5
GTIN	4045197453303
Třída artiklu	21J

Popis

Provedení:

Destička s plným profilem 60° pro vnější závit dle DIN / ISO R 262 (DIN 13) třída tolerance 6g.
CB = slinutý lamač třísek.

Technický popis

Řezný materiál	TK
Stoupání závitu	1,5 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní / vnější použití	vnější
Profil vyměnitelné břitové destičky	Plný profil
Typ	HB7010
Toleranční třída	DIN 13 6g
Druh závitu	M
Druh závitu	MF

Druh závitu	M-LH
Druh závitu	MF-LH
Vrcholový úhel	60 stupeň
Tloušťka	3,6 mm
Velikost destičky L	16 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	250 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	180 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	130 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	50 m/min	S
GG(G)	vhodný	130 m/min	K
CuZn	omezené použití	150 m/min	N
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		