

**Šroub s okem, Závít Ø: M42****Údaje o objednávkce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 086472 M42 |
| GTIN | 2050001757920 |
| Třída artiklu | 08Y |

Popis**Provedení:**

Vysokopevnostní šrouby s okem / matice s okem, červeně lakované.

Upozornění:

Šrouby a matice s oky nezatěžujte v úhlu 90° k ose šroubování!

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Technický popis

| | |
|------------------------|---------|
| Závít Ø | M42 |
| Celková délka matice E | 30 mm |
| Vnější Ø B kroužku | 144 mm |
| Hmotnost | 4,15 kg |
| Vnitřní Ø A kroužku | 80 mm |
| Celková výška F | 147 mm |
| Ø C nákrůžku uložení | 85 mm |

| | |
|--------------------|--------------|
| Délka závitu | 63 mm |
| Rozměr D | 32 mm |
| Nosnost WLL SF 4:1 | 24 t |
| Druh produktu | Šroub s okem |