

Garant**Upínací trn typ ADB, SK 50 A = 130, Ø upnutí D1: 14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300345 14
GTIN	4045197284099
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

S otvorem pro čip Balluff/RFID.

GARANT –

Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!). Jakost vyvážení G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

Upínací Ø D ₁	14 mm
Délka vyložení rozměr A	130 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	12
Vnější Ø D	44 mm
Upnutí	SK 50 A = 130
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹

Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

Příslušenství

Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 50	308740 50
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308620 50
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 50	308830 50
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308650 50
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308640 50
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308600 50
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308720 50
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308610 50
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308660 50
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 50	308820 50
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308615 50
Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308605 50
Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 12 mm	309900 12