

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261312 25/11
GTIN	4045197653833
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	SVJCR/L 2525M11
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Velikost destiček	11 mm
Velikost stopky	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
Funkční šířka L ₄	32 mm
Délka hlavy L ₁	26 mm
Celková délka L	150 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22

269028 22

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500