

Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/16mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261308 20/16
GTIN	4045197653772
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka hlavy L ₁	15 mm
ISO kód držáku	SVHCR/L 2020K16
Velikost destiček	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1604..
Velikost stopky	20 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Šroub pro podložku	269013 2
Podložka	269005 8
Funkční šířka L ₄	25 mm
Celková délka L	125 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

Šroub pro podložku Typ 2

269013 2

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2

269028 2

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Podložka Typ 8

269005 8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22

269028 22

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500