

Garant**Upínací trn Whistle-Notch typ ADB, SK 40 krátký, Ø upnutí D1: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300430 6
GTIN	4045197284389
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

S dorazovým šroubem. Stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!). S otvorem pro čip RFID/ Balluff.

Výhoda:

Nástroj se upíná ze strany pomocí upínacího šroubu a zezadu se opírá o dorazový šroub. To zaručuje upnutí bez vůle a chod bez vibrací.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou a **nakloněnou upínací plochou** (2°) dle DIN 1835 E a DIN 6535 HE.

· **Ztrátu délky čelním přebroušením vrtáků lze korigovat pomocí axiálního dodatečného nastavení délky v upínacím trnu.**

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

Náhradní upínací šroub č. 309900	6
Upínací Ø D ₁	6 mm
Délka vyložení rozměr A	50 mm
Vnější Ø D	25 mm
Upnutí	SK 40 krátký

Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

Příslušenství

Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308820 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
	308802 40

Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308801 40

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308790 40

Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308610 40

Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308700 40

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308620 40

Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40

308830 40

Tažný čep Mazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M

308670 40M

Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308785 40

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308760 40

Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 6 mm

309900 6