

3M**2složkové lepidlo, ID výrobce: DP110****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	083374 DP110
GTIN	4054596676824
Třída artiklu	08M

Popis**Provedení:**

Houževnaté elastické 2složkové lepidlo pro rychlé a snadné zpracování a trvale pevné spoje. Tvrдне při pokojové teplotě. K lepení kovů, tvrdých plastů, dřeva, povrchů s práškově nanášeným lakem a vláknových kompozit.

Použití:

Ruční dávkovací pistole č. 083373 vel. PISTOLE použijte společně s posuvovým pístem č. 083375 vel. KOLBEN3 a míchací trubičkou č. 083383 vel. MIXER.

Technický popis

Smyková pevnost v tahu	17 N/mm ²
Označení výrobce	DP110
Dynamická viskozita	65000 mPas
Teplota zpracování	20 °C
Vlastnost	tepelně vodivý
Vlastnost	vodě odolné

Vlastnost	houževnaté a pružné
Tvar	kapalný
Barva	průsvitná
Vhodné pro materiál	Kov
Vhodné pro materiál	Keramické
Vhodné pro materiál	dřevo
Vhodné pro materiál	plast
Vhodné pro materiál	Beton
Rozsah teplot pro použití	-55 - 80 °C
Pevnost v tahu	0,71 N/mm ²
Plnicí množství	50 g
Chemický základ	epoxidová pryskyřice
Skladovací teplota	15 °C
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Tvrdość podle Shore A	40
Hustota	1,08 g/cm ³
Funkční pevnost dle	20 - 30 min
Dotyková pevnost za	8 - 10 min
Maximální rozměr štěrbin	0,15 mm
Odolné proti nárazům a vibracím	ne
Pevnost přesahu	17 N/mm ²
Druh produktu	dvousložkové lepidlo

Příslušenství

2složkové lepicí příslušenství Provedení KOLBEN3	083375 KOLBEN3
Ruční dávkovací pistole Provedení PISTOLE	083373 PISTOLE
2komponentní směšovací tryska36dílná sada Provedení MIXER	083383 MIXER

