

Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 20/16mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261317 20/16
GTIN	4045197653932
Třída artiklu	21T

Technický popis

Funkční šířka L ₄ neutrální držáky	10 mm
Velikost stopky	20 mm
ISO kód držáku	SVVCN 2020K16
Nepodepřená délka L ₁ neutrální držáky	31 mm
Podložka	269005 8
Šroub pro podložku	269013 2
Celková délka L neutrální držák	125 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1604..
Velikost destiček	16 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	72,5 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2

269028 2

Šroub pro podložku Typ 2

269013 2

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22

269028 22

Podložka Typ 8

269005 8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500