

HOLEX®
Upínací trn typ AD, SK 50 A = 160, Ø upnutí D1: 12 mm

Údaje o objednávce

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 300360 12 |
| GTIN | 4045197144201 |
| Třída artiklu | 32A |

Popis
Provedení:

S otvorem Balluffchip.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806. Upínací klíč pro TČ č. 308810 – 308830.

Norma: DIN 6359

Norma pro upínání: DIN 69871

Norma pro upínání: ISO 7388-1

Tvar: AD

Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 15000 min⁻¹

Obvodová házivost: ≤ 3 μm

Vnější Ø D: 42 mm

Náhradní upínací šroub 309900: 12

Technický popis

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Náhradní upínací šroub 309900 | 12 |
| upnutí Ø D ₁ | 12 mm |
| Vnější Ø D | 42 mm |
| Upnutí | SK 50 A = 160 |
| Norma | DIN 6359 |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Norma pro upínání | DIN 69871 |
| Norma pro upínání | ISO 7388-1 |
| Tvar | AD |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min ⁻¹ |
| Obvodová házivost | ≤ 3 μm |
| Strategie obrábění | HPC |

Příslušenství

| | |
|--|-----------|
| Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308720 50 |
| Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308795 50 |
| Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50 | 308640 50 |
| Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308785 50 |
| Upínací klíč pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro strmé kužely 50 SK | 308820 50 |
| Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50 | 308600 50 |
| Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308765 50 |
| Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308660 50 |
| Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 50 | 308740 50 |
| Momentový nástavec pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro strmé kužely 50 SK | 308810 50 |
| Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308700 50 |
| Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 50 | 308605 50 |
| Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308760 50 |
| Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50 | 308615 50 |
| Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308790 50 |
| | 308812 50 |

Momentový nástavec pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 50 SK

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50

308650 50

Upínací klíč pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 50 SK

308830 50

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50

308620 50

Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50

308610 50