

Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 25/16mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261317 25/16
GTIN	4045197653949
Třída artiklu	21T

Technický popis

Šroub pro podložku	269013 2
Funkční šířka L ₄ neutrální držáky	12,5 mm
Celková délka L neutrální držák	150 mm
ISO kód držáku	SWCN 2525M16
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1604..
Nepodepřená délka L ₁ neutrální držáky	38 mm
Velikost destiček	16 mm
Velikost stopky	25 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Podložka	269005 8
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	72,5 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

Šroub pro podložku Typ 2	269013 2
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22	269028 22
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2	269028 2
Podložka Typ 8	269005 8
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500