

LOCTITE**Vteřinové lepidlo, 20 g, ID výrobce: 454**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	083352 454
GTIN	5010266454160
Třída artiklu	04L

Popis

Provedení:

Univerzální použití ke spojování různých materiálů. Rychlé vytvrzování a čisté, skoro neviditelné spoje. Vytvrzování pomocí vlhkosti vzduchu.

Použití:

Univerzální **gelové** vteřinové lepidlo. Vhodné **téměř pro všechny materiály**. Nekape, je ideální pro aplikace na svislé plochy nebo použití nad hlavou.

Upozornění:

Nelze dodávat ve všech zemích. Nelze dodávat expresním způsobem (letecky).

Technický popis

Označení výrobce	LOCTITE 454
Smyková pevnost v tahu	20,9 N/mm ²
Dotyková pevnost za	5 - 10 s
Označení nebezpečné látky	GHS07: Vykřičník
Dynamická viskozita	150 - 450 mPas

Skladovací teplota	2 °C
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Barva	transparentní
Vhodné pro materiál	Kov
Vhodné pro materiál	Papír
Vhodné pro materiál	dřevo
Vhodné pro materiál	plast
Vhodné pro materiál	Kůže
Vhodné pro materiál	Karton
Vhodné pro materiál	Elastomer
Vhodné pro materiál	porézní materiály
Vlastnost	Anaerobní lepidlo
Vlastnost	nevsakuje
Rozsah teplot pro použití	-40 °C
Tvar	Gel
Chemický základ	Etyl kyanakrylát
Hustota	1,05 g/cm ³
Plnicí množství	20 ml
Maximální rozměr štěrbin	0,15 mm
Atribut názvu produktu	20 g
Druh produktu	Vteřinové lepidlo