

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, levý, Ø stopky / velikost destičky: 25/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261331 25/16
GTIN	4045197654007
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	16 mm
Délka hlavy L ₁	44 mm
Středové přesazení L ₃	3,5 mm
ISO kód držáku	AH25R SVJCR/L16
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1604..
Šířka hrdla L ₄	14,5 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Ø minimálního předvrtání D _{min}	28 mm
Celková délka L	200 mm
Upínací výška L ₂	24 mm
Úhel nastavení κ	142 stupeň
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	5xD
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8	269028 8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500