

**Garant****Upínací trn Kombi úzký typ ADB, SK 40 A = 100, Ø upnutí D1: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300422 12
GTIN	4045197287632
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

· **Tolerance vrtání D<sub>1</sub> v H4 (přesnější než DIN).**

Stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!). S otvorem pro čip RFID/Balluff.

**Použití:**

Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou dle DIN 1835 tvar B + E a DIN 6535 tvar HB + HE.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upínacího šroubu kulového kloubu **pro systémy Weldon a Whistle-Notch** a provrtaného dorazového šroubu.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč TČ č. 308820 – 308835, náhradní upínací šroub 309905 M6, 309905 M8.

**Technický popis**

Délka vyložení rozměr A	100 mm
Ø D <sub>3</sub>	22 mm
Upínací Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Ø D <sub>2</sub>	17 mm
Vnější Ø D	34,22 mm
Upnutí	SK 40 A = 100
Norma	DIN 6359

Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

## Příslušenství

Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep, 18CrNiMo7utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308820 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Tažný čep Mazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308830 40

Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
Tažný čep Hurco 90° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40