

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 20/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261334 20/11
GTIN	4045197654021
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	11 mm
ISO kód držáku	AH20R SVUCR/L11
Délka hlavy L ₁	24 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Ø minimálního předvrtání D _{min}	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
Středové přesazení L ₃	13 mm
Celková délka L	200 mm
Upínací výška L ₂	18 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D _s	20 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500