

**Šroub s okem, Závít Ø: M48****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	086472 M48
GTIN	2050001758057
Třída artiklu	08Y

**Popis****Provedení:**

Vysokopevnostní šrouby s okem / matice s okem, červeně lakované.

**Upozornění:**

Šrouby a matice s oky nezatěžujte v úhlu 90° k ose šroubování!

**SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.**

**Technický popis**

Celková výška F	168 mm
Hmotnost	6,2 kg
Celková délka matice E	35 mm
Ø C nákrůžku uložení	100 mm
Vnitřní Ø A kroužku	90 mm
Závít Ø	M48
Vnější Ø B kroužku	166 mm

Délka závitu	68 mm
Rozměr D	38 mm
Nosnost WLL SF 4:1	32 t
Druh produktu	Šroub s okem