

Garant**Upínací trn Kombi úzký typ ADB, SK 40 A = 100, Ø upnutí D1: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300422 16
GTIN	4045197287656
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

· **Tolerance vrtání D₁ v H4 (přesnější než DIN).**

Stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!). S otvorem pro čip RFID/Balluff.

Použití:

Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou dle DIN 1835 tvar B + E a DIN 6535 tvar HB + HE.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího šroubu kulového kloubu **pro systémy Weldon a Whistle-Notch** a provrtaného dorazového šroubu.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč TČ č. 308820 – 308835, náhradní upínací šroub 309905 M6, 309905 M8.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	100 mm
Ø D ₃	26 mm
Ø D ₂	21 mm
Upínací Ø D ₁	16 mm
Vnější Ø D	38,22 mm
Upnutí	SK 40 A = 100
Norma	DIN 6359

Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

Příslušenství

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308830 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep Hurco 45° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308820 40
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
	308801 40

Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícování utěsněný
Vhodné pro strmé kužely 40

Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Tažný čep Mazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Tažný čep Hurco 90° s lícování utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40