

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, levý, Ø stopky / velikost destičky: 16/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261335 16/11
GTIN	4045197654045
Třída artiklu	21T

Technický popis

Středové přesazení L_3	11 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	21 mm
Velikost destiček	11 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
Délka hlavy L_1	20 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
ISO kód držáku	AH16Q SVUCR/L11
Celková délka L	180 mm
Upínací výška L_2	15 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D_s	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	5xD
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500