

Garant**Upínací trn Whistle-Notch typ ADB, SK 40 krátký, Ø upnutí D1: 18mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300430 18
GTIN	4045197284464
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

S dorazovým šroubem. Stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!). S otvorem pro čip RFID/ Balluff.

Výhoda:

Nástroj se upíná ze strany pomocí upínacího šroubu a zezadu se opírá o dorazový šroub. To zaručuje upnutí bez vůle a chod bez vibrací.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou a **nakloněnou upínací plochou** (2°) dle DIN 1835 E a DIN 6535 HE.

· **Ztrátu délky čelním přebroušením vrtáků lze korigovat pomocí axiálního dodatečného nastavení délky v upínacím trnu.**

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

Upínací Ø D ₁	18 mm
Délka vyložení rozměr A	63 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	16
Vnější Ø D	50 mm
Upnutí	SK 40 krátký

Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

Příslušenství

Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čepMori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Tažný čeputěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308820 40
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
Tažný čep, 18CrNiMo7utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čeputěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40

Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep Mazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308830 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 16 mm	309900 16