

**Garant****Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 12/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261317 12/11
GTIN	4045197655974
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

ISO kód držáku	SVVCN 1212F11
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Velikost destiček	11 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
Celková délka L neutrální držák	80 mm
Velikost stopky	12 mm
Nepodepřená délka L <sub>1</sub> neutrální držáky	18 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub> neutrální držáky	6 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	72,5 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22

269028 22

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500