

Garant**Upínací trn typ ADB, SK 50 A = 200, Ø upnutí D1: 20mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	300370 20
GTIN	4045197284334
Třída artiklu	31A

Popis

Provedení:

S otvorem pro čip Balluff/RFID.

GARANT –

Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!). Jakost vyvážení G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	200 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	20
Upínací Ø D ₁	20 mm
Vnější Ø D	52 mm
Upnutí	SK 50 A = 200
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹

Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

Příslušenství

Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Speciální tažný čep bez vnitřního závituutěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308720 50
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308820 50
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308620 50
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308600 50
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308830 50
Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308650 50
Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308605 50
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308640 50
Tažný čeputěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308660 50
Tažný čeputěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308610 50
Tažný čep, 18CrNiMo7utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308615 50
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 50	308740 50
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 20 mm	309900 20