

**Garant****Vyvrtávací tyč HSS, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/11 mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 261330 16/11  |
| GTIN           | 4045197653956 |
| Třída artiklu  | 21T           |

**Technický popis**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Středové přesazení $L_3$                     | 4,6 mm          |
| Ø minimálního předvrtání $D_{min}$           | 22 mm           |
| Délka hlavy $L_1$                            | 30 mm           |
| ISO kód držáku                               | AH16M SVJCR/L11 |
| Velikost destiček                            | 11 mm           |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 7        |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička          | VC.. 1103..     |
| Šířka hrdla $L_4$                            | 11,6 mm         |
| Celková délka $L$                            | 150 mm          |
| Upínací výška $L_2$                          | 15 mm           |
| Úhel nastavení $\kappa$                      | 142 stupeň      |
| Ø stopky $D_s$                               | 16 mm           |
| Norma  | Výrobní norma   |
| Způsob použití                               | pravý           |
| Hloubka vnitřního soustružení do             | 5xD             |
| Řezný materiál                               | HSS             |
| Vnitřní chlazení                             | ano             |

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Použití       | podélné soustružení, vnitřní |
| Druh produktu | vyvrtávací tyč               |

## Příslušenství

|  |            |
|--|------------|
| PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8                                | 674248 TX8 |
| Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7   | 269028 7   |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm | 659957 500 |