

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, levý, Ø stopky / velikost destičky: 25/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261335 25/16
GTIN	4045197654069
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	AH25R SVUCR/L16
Délka hlavy L ₁	25,5 mm
Středové přesazení L ₃	17 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Ø minimálního předvrtání D _{min}	31,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1604..
Velikost destiček	16 mm
Celková délka L	200 mm
Upínací výška L ₂	23 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8

269028 8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500