

**Garant****Vyvrtávací tyč HSS, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 20/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261330 20/11
GTIN	4045197653963
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Velikost destiček	11 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	38 mm
Šířka hrdla L <sub>4</sub>	12 mm
ISO kód držáku	AH20Q SVJCR/L11
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
Středové přesazení L <sub>3</sub>	4,6 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	25 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Celková délka L	180 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	19 mm
Úhel nastavení κ	142 stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	5xD
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7	269028 7
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500