

**LOCTITE****Spojovací produkt, 50 ml, ID výrobce: 638**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	083341 638
GTIN	4058093008966
Třída artiklu	04L

## Popis

### Provedení:

U výrobní technologie spojování jsou dva nebo více dílů navzájem spojeny tvarovacím spojem. Při použití lepidla se k pevnému spojení používá celá plocha drážky. Je umožněn vysoký přenos síly a dynamická zatížení (vysoká pevnost ve stříhu).

### Použití:

Vysoká odolnost při dynamickém, axiálním a radiálním zatížení.

### Upozornění:

Povrchy nejprve ošetřete univerzálním čisticím prostředkem č. 083391 a č. 083392.

## Technický popis

Označení výrobce	LOCTITE 638
Označení nebezpečné látky	GHS05: Poleptání
Označení nebezpečné látky	GHS07 upozornění
Dotyková pevnost za	15 min
Plnicí množství	50 ml
Skladovací teplota	8 - 21 °C

Minimální moment uvolnění	57 Nm
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Maximální rozměr štěrby	0,25 mm
Vhodné pro materiál	ocel
Vhodné pro oblast použití	Hybný nebo nalisovaný spoj
Vhodné pro oblast použití	spojené spojení
Dynamická viskozita	2000 - 3000 mPas
Chemický základ	Uretanmetakrylát
Vlastnost	Fluoreskující pod UV světlem
Vlastnost	tolerující olej
Barva	zelená
Tvar	kapalný
Rozsah teplot pro použití	-75 - 180 °C
Bod vzplanutí	93,3 °C
Třída pevnosti	Vysoká pevnost
Demontáž	pouze ohřevem
Hustota	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Atribut názvu produktu	50 ml
Druh produktu	Spojovací produkt

## Příslušenství

Peristaltické ruční čerpadlo se sadou dávkovacích jehel  
Vhodné pro velikost nádoby 50 ml

083344 50