

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 25/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261330 25/16
GTIN	4045197653970
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	16 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1604..
Ø minimálního předvrtání D_{min}	28 mm
ISO kód držáku	AH25R SVJCR/L16
Délka hlavy L_1	44 mm
Středové přesazení L_3	3,5 mm
Šířka hrdla L_4	14,5 mm
Celková délka L	200 mm
Upínací výška L_2	24 mm
Úhel nastavení κ	142 stupeň
Ø stopky D_s	25 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	5xD
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8	269028 8
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500