

Garant**Upínací trn typ AD, SK 40 velmi krátký, Ø upnutí D1: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300410 20
GTIN	4045197284358
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

Upevňovací šroub v drážce upínače.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Norma:

Ähnlich DIN 69871.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820; 308830, náhradní šroub č. 309901.

Technický popis

Upínací Ø D ₁	20 mm
Délka vyložení rozměr A	40 mm
Vnější Ø D	50 mm
Upnutí	SK 40 velmi krátký
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	AD

Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Druh produktu	Upínací trn

Příslušenství

Tažný čepMori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
Tažný čepMori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čeputěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Tažný čepMazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čeputěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308820 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Tažný čep Hurco 45° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
	308806 40

Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 40

308830 40

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308790 40

Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308605 40

Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308660 40

Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308640 40

Upínací šroub pro upínač Weldon velmi krátký Pro sklíčidlo Ø upnutí D1 20 mm

309901 20

Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308615 40