

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 16/11 mm**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 261345 16/11 |
| GTIN | 4045197656179 |
| Třída artiklu | 21T |

Technický popis

| | |
|--|------------------------------|
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 7 |
| Ø minimálního předvrtání D_{min} | 21 mm |
| Délka hlavy L_1 | 16,5 mm |
| ISO kód držáku | A16Q SVQCR/L11 |
| Středové přesazení L_3 | 11 mm |
| Velikost destiček | 11 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | VC.. 1103.. |
| Celková délka L | 180 mm |
| Upínací výška L_2 | 15,5 mm |
| Úhel nastavení κ | 107,5 stupeň |
| Ø stopky D_s | 16 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Způsob použití | levý |
| Hloubka vnitřního soustružení do | 3xD |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Použití | podélné soustružení, vnitřní |
| Druh produktu | vyvrtávací tyč |

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500