

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 20/11 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261339 20/11
GTIN	4045197654113
Třída artiklu	21T

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	24 mm
Délka hlavy L_1	38 mm
ISO kód držáku	A20Q SVJCR/L11
Šířka hrdla L_4	11 mm
Velikost destiček	11 mm
Středové přesazení L_3	2 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
Celková délka L	180 mm
Upínací výška L_2	19 mm
Úhel nastavení κ	142 stupeň
Ø stopky D_s	20 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500