

**Garant****Destička s plným profilem 55° vnější pravá, HB7020, Počet chodů / palec: 11**

## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 270802 11     |
| GTIN           | 4045197370617 |
| Třída artiklu  | 21J           |

## Technický popis

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Počet chodů/palec                   | 11          |
| Řezný materiál                      | TK          |
| Způsob použití                      | pravý       |
| Vnitřní / vnější použití            | vnější      |
| Profil vyměnitelné břitové destičky | Plný profil |
| Typ                                 | HB7020      |
| Druh závitu                         | BSW         |
| Druh závitu                         | BSW-LH      |
| Druh závitu                         | BSP         |
| Druh závitu                         | BSP-LH      |
| Druh závitu                         | G           |
| Druh závitu                         | G-LH        |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Vrcholový úhel      | 55 stupeň   |
| Tloušťka            | 3,6 mm  |
| Velikost destičky L | 16 mm   |
| Druh produktu       | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů |

## Údaje o uživateli

|                               | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník (krátké třísky)        | omezené použití | 200 m/min      | N       |
| Al > 10% Si                   | omezené použití | 180 m/min      | N       |
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>  | omezené použití | 160 m/min      | P       |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 160 m/min      | P       |
| Ocel < 900 N/mm               | vhodný          | 120 m/min      | P       |
| Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 90 m/min       | P       |
| Ocel < 1400 N/mm              | omezené použití | 70 m/min       | P       |
| Ocel < 55 HRC                 | omezené použití | 30 m/min       | H       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | omezené použití | 90 m/min       | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | omezené použití | 90 m/min       | M       |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | omezené použití | 50 m/min       | S       |
| GG(G)                         | vhodný          | 120 m/min      | K       |
| CuZn                          | omezené použití | 120 m/min      | N       |
| kontinuální                   | omezené použití |                |         |
| nepřerušovaný                 | vhodný          |                |         |
| přerušovaný                   | vhodný          |                |         |
| mokrý max.                    | vhodný          |                |         |
| suché                         | omezené použití |                |         |