

**3M****2složkové lepidlo, ID výrobce: DP490****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	083374 DP490
GTIN	4054596678262
Třída artiklu	08M

**Popis****Provedení:**

**Houževnaté elastické 2složkové lepidlo** pro rychlé a snadné zpracování a trvale pevné spoje. Tvrdně při pokojové teplotě. Pro lepení kovů, tvrdých plastů, dřeva a kompozitních materiálů.

**Použití:**

Ruční dávkovací pistole č. 083373 vel. PISTOLE použijte společně s posuvovým pístem č. 083375 vel. KOLBEN3 a míchací trubičkou č. 083383 vel. MIXER.

**Technický popis**

Smyková pevnost v tahu	31 N/mm <sup>2</sup>
Označení výrobce	DP490
Dynamická viskozita	52 mPas
Barva	černá
Chemický základ	epoxidová pryskyřice
Skladovací teplota	15 °C

Trvanlivost od data výroby	15 měsíc
Rozsah teplot pro použití	-55 - 120 °C
Vhodné pro materiál	Kov
Vhodné pro materiál	dřevo
Vhodné pro materiál	plast
Pevnost v tahu	0,06 N/mm <sup>2</sup>
Tvar	pevné
Teplota zpracování	20 °C
Vlastnost	tepelně vodivý
Vlastnost	vodě odolné
Vlastnost	houževnaté a pružné
Plnicí množství	50 g
Funkční pevnost dle	4 - 6 min
Dotyková pevnost za	240 - 360 min
Maximální rozměr štěrbin	0,15 mm
Odolné proti nárazům a vibracím	ano
Pevnost přesahu	31 N/mm <sup>2</sup>
Druh produktu	dvousložkové lepidlo

## Příslušenství

2složkové lepicí příslušenství Provedení KOLBEN3	083375 KOLBEN3
--	----------------

2komponentní směšovací tryska36dílná sada Provedení MIXER	083383 MIXER
---	--------------

Ruční dávkovací pistole Provedení PISTOLE	083373 PISTOLE
---	----------------