

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 16/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261349 16/11
GTIN	4045197656247
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	11 mm
ISO kód držáku	A16Q SVUCR/L11
Délka hlavy L ₁	16,5 mm
Středové přesazení L ₃	11 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	21 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
Celková délka L	180 mm
Upínací výška L ₂	15,5 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D _s	16 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500