

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 25/16mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	261339 25/16
GTIN	4045197654120
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Šířka hrdla $L_4$	16,5 mm
Středové přesazení $L_3$	4,6 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	28 mm
ISO kód držáku	A25R SVJCR/L16
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1604..
Velikost destiček	16 mm
Délka hlavy $L_1$	44 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Celková délka L	200 mm
Upínací výška $L_2$	24 mm
Úhel nastavení $\kappa$	142 stupeň
Ø stopky $D_s$	25 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

**Příslušenství**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8

269028 8

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500