


**Garant****Destička s plným profilem 55° vnější pravá, HB7125, Počet chodů / palec: 19**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	270803 19
GTIN	4045197463098
Třída artiklu	21J

## Technický popis

Počet chodů/palec	19
Řezný materiál	TK
Způsob použití	pravý
Vnitřní / vnější použití	vnější
Profil vyměnitelné břitové destičky	Plný profil
Typ	HB7125
Druh závitu	BSW
Druh závitu	BSW-LH
Druh závitu	BSP
Druh závitu	BSP-LH
Druh závitu	G
Druh závitu	G-LH

Vrcholový úhel	55 stupeň
Tloušťka	3,6 mm
Velikost destičky L	16 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60 m/min	S
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	vhodný		
přerušovaný	vhodný		
mokrý max.	vhodný		