

LOCTITE**Vteřinové lepidlo, 20 g, ID výrobce: 480**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	083352 480
GTIN	4100630166131
Třída artiklu	04L

Popis

Provedení:

Univerzální použití ke spojování různých materiálů. Rychlé vytvrzování a čisté, skoro neviditelné spoje. Vytvrzování pomocí vlhkosti vzduchu.

Použití:

Černé, rázově houževnaté vteřinové lepidlo pro lepení kovů, resp. **kovu/gumy**. Nejlepší odolnost proti stříhovému a rázovému zatížení, i při vlhkosti.

Upozornění:

Nelze dodávat ve všech zemích. Nelze dodávat expresním způsobem (letecky).

Technický popis

Označení výrobce	LOCTITE 480
Označení nebezpečné látky	GHS07: Vykřičník
Dotyková pevnost za	60 - 120 s
Smyková pevnost v tahu	22 - 30 N/mm ²
Dynamická viskozita	100 - 200 mPas

Skladovací teplota	2 - 8 °C
Hustota	1,05 g/cm ³
Trvanlivost od data výroby	17 měsíc
Rozsah teplot pro použití	-40 - 100 °C
Třída nebezpečné látky	9
Vlastnost	odolný vůči vlhkosti
Vlastnost	nárazuvzdorné
Vlastnost	houževnaté
Vhodné pro materiál	Kov
Vhodné pro materiál	plast
Vhodné pro materiál	Sklo
Vhodné pro materiál	Elastomer
Tvar	kapalný
Barva	černá
Chemický základ	Etyl kyanakrylát
Plnicí množství	20 ml
Maximální rozměr štěrby	0,15 mm
Atribut názvu produktu	20 g
Druh produktu	Vteřinové lepidlo