

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 25/16mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261345 25/16
GTIN	4045197654144
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	16 mm
Délka hlavy L ₁	43 mm
ISO kód držáku	A25R SVQCR/L16
Středové přesazení L ₃	17 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Ø minimálního předvrtání D _{min}	31,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1604..
Celková délka L	200 mm
Upínací výška L ₂	23 mm
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8

269028 8

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500