

Garant**Upínací trn Whistle-Notch typ ADB, SK 50 krátký, Ø upnutí D1: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300450 20
GTIN	4045197284594
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

S dorazovým šroubem. Stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!). S otvorem pro čip RFID/ Balluff.

Výhoda:

Nástroj se upíná ze strany pomocí upínacího šroubu a zezadu se opírá o dorazový šroub. To zaručuje upnutí bez vůle a chod bez vibrací.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou a **nakloněnou upínací plochou** (2°) dle DIN 1835 E a DIN 6535 HE.

· **Ztrátu délky čelním přebroušením vrtáků lze korigovat pomocí axiálního dodatečného nastavení délky v upínacím trnu.**

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

Náhradní upínací šroub č. 309900	20
Upínací Ø D ₁	20 mm
Délka vyložení rozměr A	63 mm
Vnější Ø D	52 mm
Upnutí	SK 50 krátký

Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

Příslušenství

Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308660 50
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308720 50
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308600 50
Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308605 50
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 50	308740 50
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308650 50
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308640 50
Tažný čep, 18CrNiMo7utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308615 50
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 50	308830 50
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 50	308820 50
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308610 50

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308620 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 20 mm	309900 20