

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 32/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261345 32/16
GTIN	4045197656193
Třída artiklu	21T

Technický popis

Šroub podložky	269013 2
Velikost destiček	16 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1604..
ISO kód držáku	A32S SVQCR/L16
Středové přesazení L_3	22 mm
Délka hlavy L_1	33,5 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Podložka	269005 8
Celková délka L	250 mm
Upínací výška L_2	31 mm
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Ø stopky D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2	269028 2
Podložka Typ 8	269005 8
Šroub pro podložku Typ 2	269013 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500