


Garant**Destička s plným profilem 60° vnitřní pravá, HB7125, Stoupání: 0,5mm**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 270759 0,5 |
| GTIN | 4045197453129 |
| Třída artiklu | 21J |

Popis

Provedení:**Destička s plným profilem 60°** pro vnitřní závity dle DIN / ISO R 262 (DIN 13) třída tolerance 6H.

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Řezný materiál | TK |
| Stoupání závitu | 0,5 mm |
| Způsob použití | pravý |
| Vnitřní / vnější použití | vnitřní |
| Profil vyměnitelné břitové destičky | Plný profil |
| Typ | HB7125 |
| Toleranční třída | DIN 13 6H |
| Druh závitu | M |
| Druh závitu | MF |
| Druh závitu | M-LH |

| | |
|---------------------|---|
| Druh závitu | MF-LH |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Tloušťka | 3,6 mm |
| Velikost destičky L | 16 mm |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů |

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|------------------------------|---------|-----------|---------|
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 120 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 120 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | vhodný | 60 m/min | S |
| kontinuální | vhodný | | |
| nepravidelný | vhodný | | |
| přerušovaný | vhodný | | |
| mokrý max. | vhodný | | |