

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 40/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261345 40/16
GTIN	4045197656209
Třída artiklu	21T

Technický popis

Šroub podložky	269013 2
Podložka	269005 8
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Velikost destiček	16 mm
Délka hlavy L ₁	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1604..
Ø minimálního předvrtání D _{min}	49 mm
ISO kód držáku	A40T SVQCR/L16
Středové přesazení L ₃	27 mm
Celková délka L	300 mm
Upínací výška L ₂	39 mm
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Ø stopky D _s	40 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 8	269005 8
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2	269028 2
Šroub pro podložku Typ 2	269013 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500