


**Garant****Destička s plným profilem 60° vnitřní pravá, HB7125, Stoupání: 3mm**

## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 270759 3      |
| GTIN           | 4045197453228 |
| Třída artiklu  | 21J           |

## Popis

**Provedení:****Destička s plným profilem 60°** pro vnitřní závit dle DIN / ISO R 262 (DIN 13) třída tolerance 6H.

## Technický popis

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Řezný materiál                      | TK          |
| Stoupání závitu                     | 3 mm        |
| Vnitřní / vnější použití            | vnitřní     |
| Způsob použití                      | pravý       |
| Profil vyměnitelné břitové destičky | Plný profil |
| Typ                                 | HB7125      |
| Toleranční třída                    | DIN 13 6H   |
| Druh závitu                         | M           |
| Druh závitu                         | MF          |
| Druh závitu                         | M-LH        |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Druh závitu         | MF-LH   |
| Vrcholový úhel      | 60 stupeň   |
| Tloušťka            | 3,6 mm  |
| Velikost destičky L | 16 mm   |
| Druh produktu       | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů |

### Údaje o uživateli

|                              | Použití | $V_c$     | Kód ISO |
|------------------------------|---------|-----------|---------|
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | vhodný  | 120 m/min | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | vhodný  | 120 m/min | M       |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>   | vhodný  | 60 m/min  | S       |
| kontinuální                  | vhodný  |           |         |
| nepravidelný                 | vhodný  |           |         |
| přerušovaný                  | vhodný  |           |         |
| mokrý max.                   | vhodný  |           |         |