

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 20/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261344 20/11
GTIN	4045197656148
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	11 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
ISO kód držáku	A20R SVQCR/L11
Ø minimálního předvrtání D_{min}	24 mm
Délka hlavy L_1	26,1 mm
Středové přesazení L_3	13 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Celková délka L	200 mm
Upínací výška L_2	19 mm
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Ø stopky D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500