

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 40/16mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261349 40/16
GTIN	4045197656261
Třída artiklu	21T

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	49 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1604..
Šroub podložky	269013 2
ISO kód držáku	A40T SVUCR/L16
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Podložka	269005 8
Délka hlavy L_1	40 mm
Velikost destiček	16 mm
Středové přesazení L_3	27 mm
Celková délka L	300 mm
Upínací výška L_2	39 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D_s	40 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Šroub pro podložku Typ 2	269013 2
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2	269028 2
Podložka Typ 8	269005 8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500