

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 25/16mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	261344 25/16
GTIN	4045197654137
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	31,5 mm
ISO kód držáku	A25R SVQCR/L16
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1604..
Délka hlavy $L_1$	43 mm
Velikost destiček	16 mm
Středové přesazení $L_3$	17 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Celková délka $L$	200 mm
Upínací výška $L_2$	23 mm
Úhel nastavení $\kappa$	107,5 stupeň
Ø stopky $D_s$	25 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8

269028 8

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500