

Garant**VC.T 160404, Typ: HB7020**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	261372 HB7020
GTIN	4045197699473
Třída artiklu	21G

Popis

VC.T 160404 HB7020 Druh: HB7020
Lamač třísek: SS
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posuv f : 0,05 - 0,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 400 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 400 m/min
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	SS

Druh	HB7020
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VCMT 160404
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení