

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 25/16mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	261348 25/16
GTIN	4045197654168
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1604..
Délka hlavy $L_1$	25,5 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
ISO kód držáku	A25R SVUCR/L16
Středové přesazení $L_3$	17 mm
Velikost destiček	16 mm
Celková délka $L$	200 mm
Upínací výška $L_2$	24 mm
Úhel nastavení $\kappa$	93 stupeň
Ø stopky $D_s$	25 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX15

674248 TX15

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8

269028 8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepě Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500