


Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 40/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261344 40/16
GTIN	4045197656162
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1604..
ISO kód držáku	A40T SVQCR/L16
Velikost destiček	16 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	49 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Středové přesazení L_3	27 mm
Délka hlavy L_1	40 mm
Podložka	269005 8
Šroub podložky	269013 2
Celková délka L	300 mm
Upínací výška L_2	39 mm
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Ø stopky D_s	40 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Podložka Typ 8	269005 8
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2	269028 2
Šroub pro podložku Typ 2	269013 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500